





	Descrizione	Codice	Qtà	Px Unit
	<u>Inn.rapido Polipropilene Presa</u> <u>(parte fem) terminaz 1/8NPT</u> <u>mas</u> • Con Valvola Intercettazione • Molla inox • Tenuta EPDM • Press Max 8 Bar • Temp Max 70 C°	IR2P02NPX		
				
	<u>Inn.rapido Polipropilene Spina</u> <u>(parte mas) terminaz 1/8NPT</u> <u>mas</u> • Molla inox • Senza intercettazione • Tenuta EPDM • Press Max 8 Bar • Temp Max 70 C°	IR2P02NS		
				
	<u>Inn.rapido Polipropilene Presa</u> <u>(parte fem) terminaz per tubo</u> <u>1/4OD (6,35x4,35mm)</u> • Con Valvola Intercettazione • Montaggio a Pannello • Molla inox • Tenuta EPDM • Press Max 8 Bar • Temp Max 70 C°	IR2P04DPPX	25 (lotto)	
	<u>Inn.rapido Polipropilene Spina</u> <u>(parte mas) terminaz 1/8NPT</u> <u>mas</u> • Molla inox • Con Valvola intercettazione • Tenuta EPDM • Press Max 8 Bar • Temp Max 70 C°	IR2P02NSX	25 (lotto)	

	Innesto rapido Delrin 1/16 ID calzare Spina (parte mas)+Presca (parte fem) O-Ring: EPDM Temp: 0-82 C° Press max: 7 Bar <i>NB. Le connessioni a portagomma girevoli evitano la disconnessione accidentale dell'innesto</i>	IR1D01CS+P		
 Sin fem Dxt mas	Innesto rapido Poliprop 1/8 ID calzare Spina (parte mas)+Presca (parte fem) O-Ring: EPDM Temp: 0-82 C° Press max: 7 Bar <i>NB. Le connessioni a portagomma girevoli evitano la disconnessione accidentale dell'innesto</i>	IR1P02CS+P		
	Spina mas a pannello in Poliprop. Foro 11mm Ex 13mm Tenuta in EPDM Attacchi a calzare 1/8 ID	IR1P02CSP		
	Presca fem in Delrin tenuta in Buna-N Attacchi a calzare 1/8 ID	IR1D02CP		
	Innesti rapidi serie mini in Poliprop / Delrin con attacchi a calzare. Press: 7 Bar			